


Priključni blok VABM-B10-25S-N38-2-P3

Broj dela: 8026306

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	27.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	2
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	369 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 3	3/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada