

Priključni blok VABM-B10-30S-N12-5

Broj dela: 8026389

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	5
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1522 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 5	1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada