


Priključni blok VABM-B10-30E-G34-9-P3

Broj dela: 8026402

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dimenzija mrežice	32 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj mesta za ventile	9
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	4330 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 3	G3/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada