


Elektromagnetna zavojnica VACN-N-A1-1-EX2-N

Broj dela: 8029136

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Vrsta aktiviranja	električni
Ugradni položaj	Proizvoljan
Trajanje uključivanja	100%
Klasa izolacionog materijala	F
Klasa izolacije lakirane žice	H
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 2,1 W
Dozvoljene oscilacije napona	+/- 10 %
Maritime klastifikacija	vidi sertifikat
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX)
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK EX propisima
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	DNV TAA000011J
ATEX kategorija za gas	II 3G
ATEX kategorija za prašinu	II 3D
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Eksplozivna zaštita od paljenja prašine	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex temperatura u okruženju	-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Električni priključak	Oblik A prema standardu DIN EN 175301-803
Vrsta pričvršćenja	sa nazubljenom navrtkom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Plastika Čelik

Karakteristika	Vrednost
Materijal utičnih kontakata	Mesing
Materijal kalema	Bakar