

**Rukavac**  
**NPFC-S-2M5-F**  
Broj dela: 8030290

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika                            | Vrednost                                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Radni materijal navojnog vijka            | Mesing, niklovani                                  |
| Veličina posude                           | 10                                                 |
| Radni pritisak                            | -0.95 bar...50 bar                                 |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:--] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Temperatura okruženja                     | -20 °C...150 °C                                    |
| Težina proizvoda                          | 3.13 g                                             |
| Pneumatski priključak 1                   | M5                                                 |
| Pneumatski priključak: 2                  | M5                                                 |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                     |