

Reducir nipla NPFC-R-G12-G14-MF

Broj dela: 8030311

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni materijal navojnog vijka	Mesing, niklovani
Veličina posude	10
Radni pritisak	-0.95 bar...50 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [---:--]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	31.4 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen