

Priključna ploča VABS-S1-1HS-N38

Broj dela: 8032647

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Ugradna širina | 48 mm |
| Funkcija ispuštanja vazduha | sa mogućnošću prigušivanja |
| Na osnovu standarda | ISO 5599-1 |
| Maks. broj mesta za ventile | 1 |
| Radni pritisak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Upravljački pritisak | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| Pogodnost za vakuum | da |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 0 - bez izloženosti koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Temperatura medija | -10 °C...50 °C |
| Upravljački medijum | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 230 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom za vijak M5 |
| Priključak za upravljački vazduh 12/14 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 2 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 3 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 4 | 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak: 5 | 3/8 NPT |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal priključne ploče | Aluminijum liven pod pritiskom |