

Ugradnja NEAU-A-N8-1

Broj dela: 8032868

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	1
Oblik	za T-žleb
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T-žlebu uzdužno i poprečno u odnosu na T-žleb može se postaviti u otvor odozgo
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...85 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal kućišta	PA-ojačan
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal matice	Mesing, niklovani