

Plastično crevo PAN-R-28X2,5-SW

Broj dela: 8036208

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	28 mm
radijus skretanja od značaja za protok	350 mm
Unutrašnji prečnik	23 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.207 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 28 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 62 +/-3
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal creva	TPE-A