

Napajanje VABF-S1-1-P1A11-N12

Broj dela: 8037656

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	44 mm
Funkcija ispuštanja vazduha	preko prigušne ploče
Na osnovu standarda	ISO 5599-1
Maks. broj mesta za ventile	1
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pogodnost za vakuum	da
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...50 °C
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okruženja	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	660 g
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 3	1/2 NPT
Pneumatski priključak: 5	1/2 NPT
Materijal izdovne ploče	Aluminijumska legura za obrada
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče za napajanje	Aluminijum liven pod pritiskom