

Cabinet through feed NEFU-D12G4-R3DW4

Broj dela: 8040457

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dužina	40,1 mm
Odgovara standardu	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafljeno
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M12x1, 4-polna, -D-kodirana
Električni priključak 2	Doza pod uglom, RJ45, 4-polna
Opseg radnog pritiska DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40 °C	2 A
Otpornost na udarni napon	0.8 kV
Karakteristike prenosa	Odgovara kategoriji 5, EN 50173, klasa D Odgovara kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D
Vrsta zaštite	IP20 IP65 IP67
Temperatura okruženja	-5 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal kućišta	Mesing, niklovani PA Cink liven pod pritiskom
Boja kućišta	crno
Materijal utičnih kontakata	Mesing pozlaćeno