


Priključna baza VABS-K1-7B-12-U14-P

Broj dela: 8047063

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	1.2 mm
Veličina ventila	7 mm
Fluidna konekcija	Unutrašnji navoj 1/4-28 UNF-2B
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Smer priključivanja dole
Smer strujanja	reverzibilno
Radni medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	0.15 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja priključka	0.6 Nm
Težina proizvoda	3 g
Vrsta priključenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	PEEK
Materijal navojnog rukavca	visokolegirani čelik, nerđajući