

# Fiksni ograničavač protoka VFFG-T-F4-15

Broj dela: 8047352

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                        | Vrednost                                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                      | Funkcija prigušivanja                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                    | sa brazdama                                                                    |
| Radni pritisak                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                         |
| Temperatura okruženja                 | -5 °C...60 °C                                                                  |
| Dozvola                               | c UL us - Recognized (OL)                                                      |
| Veličina konstrukcije                 | za Ø 4 mm                                                                      |
| Nominalna širina                      | 1.55 mm                                                                        |
| Radni medij                           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura skladištenja              | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                      | 0.4 g                                                                          |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen                                                                 |