

Common supply manifold OABM-P-G3-10-4

Broj dela: 8049142

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Broj mesta za uređaje	4
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja	3.3 Nm
Min. obrtni momenat pritezanja	0.3 Nm
Težina proizvoda	69.6 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada