

# Aktivaciona poluga sa točkićem i praznim povratnim hodom VAOM-R4-20-D2-32

FESTO

Broj dela: 8049237



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	20 mm
Vrsta aktiviranja	mehanički
Ugradni položaj	Pokretni nivo
Dizajn	Aktivaciona poluga sa točkićem i praznim povratnim hodom
Vrsta upravljanja	direktni
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	čvrsto zašrafljeno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal nastavka za aktiviranje	Pocinkovani čelik