


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L27-42A

Broj dela: 8063447

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	26.1 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.355 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.2 Nm
Težina proizvoda	123 g
Kod interfejsa aktuatora	L27
Kod interfejsa motora In	42A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen