


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L27-58AA

Broj dela: 8063448

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost                |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominalna dužina           | 22.1 mm                 |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan             |
| Maks. broj obrtaja         | 10000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L          |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C          |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %                |
| Vrsta zaštite              | IP40                    |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C          |
| Momenat inercije           | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 2 Nm                    |
| Težina proizvoda           | 194 g                   |
| Kod interfejsa aktuatora   | L27                     |
| Kod interfejsa motora In   | 58AA                    |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen          |