


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L27-60RB

Broj dela: 8063453

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|------------------------|
| Nominalna dužina | 25.1 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 10000 1/min |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Moment inercije | 0.45 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 2 Nm |
| Težina proizvoda | 252 g |
| Kod interfejsa aktuatora | L27 |
| Kod interfejsa motora ln | 60RB |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |