


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-M80-120GC

Broj dela: 8063573

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost              |
|----------------------------|-----------------------|
| Nominalna dužina           | 49 mm                 |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan           |
| Maks. broj obrtaja         | 5500 1/min            |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C        |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %              |
| Vrsta zaštite              | IP40                  |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C        |
| Momenat inercije           | 151 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 60 Nm                 |
| Težina proizvoda           | 2160 g                |
| Kod interfejsa aktuatora   | M80                   |
| Kod interfejsa motora ln   | 120GC                 |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen        |