


## Set za aksijalnu montažu EAMM-A-N48-68GA

Broj dela: 8063600

**FESTO**



### Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost             |
|----------------------------|----------------------|
| Nominalna dužina           | 66.5 mm              |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan          |
| Maks. broj obrtaja         | 6000 1/min           |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C       |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %             |
| Vrsta zaštite              | IP40                 |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C       |
| Momenat inercije           | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 17 Nm                |
| Težina proizvoda           | 688 g                |
| Kod interfejsa aktuatora   | N48                  |
| Kod interfejsa motora In   | 68GA                 |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen       |