

Montažni komplet OABM-MK-G3

Broj dela: 8065850

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni moment pritezanja	3.3 Nm
Min. obrtni moment pritezanja	0.3 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja	Stezaljke na priključnoj lajsni može se pričvrstiti zavrtnjem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal šupljeg vijka	Aluminijumska legura za obrada