


Vakuumski filter OAFF-G3-5

Broj dela: 8068944

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Finoća filtera	40 µm
Veličina posude	10
Radni pritisak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Radni medij	atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	1 g
Vrsta pričvršćenja	odloživo sa uskakanjem u otvor
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal filtera	Vlakno PA
Materijal kućišta	POM
Ispravnost impulsa izbacivanja	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi