


# Kuglasti ventil u sklopu sa pogonom VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3T-B2-PB40

Broj dela: 8070277

**FESTO**



## Tehnički list

| Karakteristika                        | Vrednost                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dizajn                                | 3-kraki kuglasti ventil<br>Zakretni pogon                                                                                                                  |
| Vrsta aktiviranja                     | pneumatski                                                                                                                                                 |
| Ugradni položaj                       | Proizvoljan                                                                                                                                                |
| Vrsta pričvršćenja                    | Ugradnja voda                                                                                                                                              |
| Priključak armature                   | Rp3/4                                                                                                                                                      |
| Prikaz uklopnog položaja              | Smer proreza = smer protoka                                                                                                                                |
| Nominalna širina DN                   | 20                                                                                                                                                         |
| Radni pritisak                        | 5.5 bar...8 bar                                                                                                                                            |
| Nominalni pritisak armature PN        | 25                                                                                                                                                         |
| Medij                                 | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inertni gasovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tečnosti                                   |
| Radni medij                           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                    |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Tačka rose min. 10 °C ispod temperature u okruženju i temperature medija<br>Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Temperatura medija                    | -20 °C...130 °C                                                                                                                                            |
| Temperatura okruženja                 | -20 °C...80 °C                                                                                                                                             |
| Protok Kv tip T ugaono                | 41 m³/h                                                                                                                                                    |
| Napomena o materijalu                 | RoHS-usaglašen                                                                                                                                             |
| LABS usklađenost                      | VDMA24364-Zona III                                                                                                                                         |
| Materijal kućišta                     | Mesing, niklovani                                                                                                                                          |
| Broj materijala kućišta               | CW617N                                                                                                                                                     |
| Radni materijal zaptivki              | HNBR<br>PTFE                                                                                                                                               |
| Materijal kuglice                     | Mesing, hromirani                                                                                                                                          |
| Broj materijala kuglice               | CW614N                                                                                                                                                     |
| Materijal vratila                     | Mesing                                                                                                                                                     |
| Broj materijala vratila               | CW614N                                                                                                                                                     |
| Težina proizvoda                      | 2904 g                                                                                                                                                     |

| Karakteristika                            | Vrednost                     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |