

Operatorska jedinica CDSB-A1

Broj dela: 8070984

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. dužina kabla	3 m
Memorija korisnika	3 GB
Prikaz	TFT boja
Karakteristika prikaza	Ekran osetljiv na dodir
Veličina prikaza	1,77"
Opseg radnog pritiska DC	4.5 V...5.5 V
Rezolucija displeja	128x160 piksel
Dozvola	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost vazduha	maks. 95 % na 60 °C nekondenzujući
Vrsta zaštite	IP20
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	36.6 g
USB interfejs, priključna tehnika	USB 2.0 tip B mini
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	PA6 ojačano
Područje primene	Samo sa CMMT, CPX-E-CEC
Dimenzija Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm