

Priključna baza VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Broj dela: 8072668

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP54 IP65
Napomena o vrsti zaštite	IP54 za zaštitu od odzračivanja sa lavirintom (npr. VABD-D3-L) IP65 za zaštitu od odzračivanja sa zaptivnim prstenom (npr. VABD-D3-SN)
Težina proizvoda	362 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Priključak upravljačkog vazduha 12	G1/4
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Emajlirani aluminijum
Radni materijal zaptivki	NBR