



# Kočnica sa držanjem DACS-16-A-R3-S

Broj dela: 8072774

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                                                 |
| Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom     | sa obe strane<br>Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom                                        |
| Prepoznavanje položaja                    | Beskontaktni prekidač                                                                                       |
| Sigurnosna funkcija                       | Održavanje i zaustavljanje nekog pokreta                                                                    |
| Performance Level (PL)                    | Zaustavljanje, zadržavanje, blokiranje kretanja / kategorija 1, Performance Level c                         |
| Radni pritisak                            | 0.38 MPa...0.8 MPa<br>3.8 bar...8 bar<br>55.1 psi...116 psi                                                 |
| Maks. dozvoljeni ispitni pritisak         | 8 bar                                                                                                       |
| Min. pritisak otpuštanja                  | 3.8 bar                                                                                                     |
| okrugli materijal za stezanje             | 16 mm                                                                                                       |
| Dozvola                                   | TÜV                                                                                                         |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | u skladu sa Uredbom EU o mašinama                                                                           |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)   | prema UK propisima za mašine                                                                                |
| Zaštita od eksplozije                     | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Institucija koja izdaje sertifikat        | TÜV CA 697                                                                                                  |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji                                                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Temperatura okruženja                     | -20 °C...80 °C                                                                                              |
| Statička sila zadržavanja                 | 1350 N                                                                                                      |
| Težina proizvoda                          | 1483 g                                                                                                      |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa unutrašnjim navojem<br>sa priborom                                                                       |
| Priključak za otpuštanje stezne jedinice  | G1/8                                                                                                        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                                              |

| Karakteristika            | Vrednost             |
|---------------------------|----------------------|
| Radni material zaptivki   | NBR<br>TPE-U(PU)     |
| Material opruge           | visokolegirani čelik |
| Material kučišta          | Čelik                |
| Material steznih čeljusti | Čelik za alat        |
| Radni material klipa      | Čelik                |