



Kočnica sa držanjem DACS-25-A-R3-S

Broj dela: 8072776

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom	sa obe strane Stezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Sigurnosna funkcija	Održavanje i zaustavljanje nekog pokreta
Performance Level (PL)	Zaustavljanje, zadržavanje, blokiranje kretanja / kategorija 1, Performance Level c
Radni pritisak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Maks. dozvoljeni ispitni pritisak	8 bar
Min. pritisak otpuštanja	3.8 bar
okrugli materijal za stezanje	25 mm
Dozvola	TÜV
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	u skladu sa Uredbom EU o mašinama
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za mašine
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Institucija koja izdaje sertifikat	TÜV CA 697
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Statička sila zadržavanja	8200 N
Težina proizvoda	12832 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem sa priborom
Priključak za otpuštanje stezne jedinice	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen

Karakteristika	Vrednost
Radni material zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Material opruge	visokolegirani čelik
Material kučišta	Čelik
Material steznih čeljusti	Čelik za alat
Radni material klipa	Čelik