

# Vakuum sisaljka OGVM-20X60-GV-N-G14F

Broj dela: 8073862

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                             | Vrednost                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ujednačavanje visine vakuum hvataljke sa priključkom       | 5 mm                                                        |
| Min. radijus radnog komada                                 | 12.5 mm                                                     |
| Nominalna širina                                           | 6 mm                                                        |
| Veličina sisaljke                                          | 20x60 mm                                                    |
| Zapremina usisivača                                        | 5 cm <sup>3</sup>                                           |
| Priključni položaj                                         | gore                                                        |
| Ugradni položaj                                            | Proizvoljan                                                 |
| Oblik sisaljke                                             | ovalno, zvonasti oblik                                      |
| Radni pritisak                                             | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominalni radni pritisak                                   | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Radni medij                                                | atmosferski pritisak u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                  | 2 - umerena izloženost koroziji                             |
| LABS usklađenost                                           | VDMA24364-A1-L                                              |
| Temperatura okruženja                                      | -20 °C...80 °C                                              |
| Sila zadržavanja pri nominalnom radnom pritisku            | 81 N                                                        |
| Vertikalna poprečna sila pri nominalnom pogonskom pritisku | 103 N                                                       |
| Težina proizvoda                                           | 16 g                                                        |
| Vrsta pričvršćenja                                         | preko vakuumskog priključak                                 |
| Vakuumski priključak                                       | Unutrašnji navoj G1/4                                       |
| Boja                                                       | crno                                                        |
| Tvrdoća po Šoru                                            | 60 +/- 5                                                    |
| Materijal navojnog rukavca                                 | Aluminijumska legura za obrada                              |
| Napomena o materijalu                                      | RoHS-usaglašen                                              |
| Materijal vakuum hvataljke sa priključkom                  | NBR                                                         |