

Amortizer DYEF-G8-M5-Y1

Broj dela: 8073903

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	M5
Hod	1.5 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploče sa obe strane bez metalnog fiksog graničnika
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prepoznavanje položaja	bez
Maks. brzina udara	0.8 m/s
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	1.5 mm
Maks. obrtni momenat pritezanja	0.8 Nm
Maks. potrošnja energije po hodu	0.05 J
Težina proizvoda	8.4 g
Vrsta pričvršćenja	sa navojnim rukavcem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	visokolegirani čelik