

Držač natpisa
NEAU-LH-2
Broj dela: 8078306

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	5,4 mm
Visina	10,3 mm
Dužina	23 mm
Vrsta pričvršćenja	Isečak
Težina proizvoda	0.3 g
Veličina posude	100
Temperatura okruženja	-40 °C...100 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
Prečnik kabla	2.5 mm...3.5 mm
Boja	providno