

Adapter komplet EHAM-E20-40-E8-35

Broj dela: 8081015

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	24 g
Kod interfejsa Basis	E20
Kod interfejsa - struktura	E8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	Aluminijumska legura za obrada