

# Adapter komplet EHAM-E20-40-E9-20

Broj dela: 8081016

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 40                             |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                    |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III             |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...70 °C                 |
| Težina proizvoda                          | 36 g                           |
| Kod interfejsa Basis                      | E20                            |
| Kod interfejsa - struktura                | E9                             |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                 |
| Materijal adapter ploče                   | Aluminijumska legura za obrada |