

Montažni držač PAMP-MB-64

Broj dela: 8081356

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	64
Serijska	P
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	4 - izuzetno jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	5 Nm
Temperatura medija	-60 °C...80 °C
Temperatura okruženja	-60 °C...80 °C
Težina proizvoda	119 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal ugaonika	visokolegirani čelik, nerđajući