


Planarni portal YXMF-1

Broj dela: 8082252

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|------------------------------------|--|
| Potrebna ravnoća ugradnih površina | 0.1 mm/m |
| Ugradni položaj | vodoravno |
| Dizajn | Površinski portalni sistem sa električnim pogonskim modulom |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura skladištenja | -10 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 90 % |
| Temperatura okruženja | 10 °C...45 °C |
| Interval održavanja | 2500 km |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal adapter ploče | Aluminijum, eloksirani |
| Materijal montažnog držača | Aluminijum, eloksirani Pocinkovani čelik |
| Materijal energetskih lanaca | PA-ojačan |