


# Manifold rail VABM-P6-15MB-G18-M5-4

Broj dela: 8083544

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 15 mm                           |
| Dizajn                                                  | Smer priključivanja dole        |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 4                               |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B2-L                  |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.6 Nm                          |
| Težina proizvoda                                        | 140 g                           |
| Pneumatski priključak 1                                 | G1/8                            |
| Pneumatski priključak: 2                                | M5                              |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obrada  |