


Reduktor EMGA-60-A-G3-60P

Broj dela: 8085344

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina prirubnice reduktora	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Torzioni zazor	0.27 deg
Vrsta regulatora	Ugaoni prenosnik
Prenosni odnos reduktora	3:1
Maks. broj obrtaja pogona	13000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaštite	IP54
Trajni obrtni momenat uzgona	14 Nm
Maseni moment inercije reduktora	0.394 kgcm ²
Maks. vođenog obrtnog momenta	22 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Zaštita od obrtanja	2 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1700 g
Interfejs reduktorskog pogona	60G 60P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen