


Priključni kabl NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Broj dela: 8086524

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Protokol	RS232
Osnovna oznaka	sa priborom
Ugradni položaj	Proizvoljan
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 1, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj polova/žica	4
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtnjima
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	ugaono
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Sub-D
Električni priključak 2, broj polova/žila	9
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	8
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	2x vijka 4-40 UNC
Opseg radnog pritiska DC	0 V...24 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	1.5 kV
Zaštita	da
Dužina kabla	2.5 m
Karakteristika voda	pogodno za energetske lance
Uslovi provere voda	Uslovi provere na zahtev
Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova	24 mm
Radius skretanja, pokretno polaganje kablova	47 mm

Karakteristika	Vrednost
Prečnik kabla	4.6 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,1 mm
Struktura kabla	3 x 0,34 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.34 mm ²
Vrsta zaštite	IP67
Napomena o vrsti zaštite	IP20 za utičnicu Sub-D u montiranom stanju
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	0 °C...50 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Stepen zaprljanja	2
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	crno