

Natpis
ASLR-L-X4-612-P240
Broj dela: 8087174

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6x12,5 mm
Napomena o korišćenju	Moguće utiskivanje na okviru i kao dvostruki štít
Oblik	Izvedba X4
Označavanje	od strane korisnika
Površina za natpis	4,9 mm x 11,4 mm
Tehnika označavanja	Štampač firme PHOENIX CONTACT kao npr. THERMOMARK, BLUEMARK ili TOPMARK
Element za označavanje	Označavanje uređaja i mesta Pojedinačna montaža
Veličina posude	24
Napomena o veličini rezervoara	10 okvira sa po 24 komada
Protivpožarna provera	UL94 V-0
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Težina proizvoda	0.1 g
Vrsta pričvršćenja	ručno potiskujući
Boja	belo
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal natpisa	PC