

Manometar PAGN-26-10-G18S

Broj dela: 8088985

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar
Nominalna veličina manometara	26
Dizajn	Manometar sa cevastom oprugom
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	G1/8 sa zaptivnim prstenom
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	ABS Mesing
Materijal navojnog rukavca	ABS
Materijal kućišta	ABS
Materijal providne ploče	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	8 g
Skala	Dupla skala bar (spolja) psi (unutra)