

Skraćenje hoda VAVA-F12-H-H1

Broj dela: 8089993

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Dizajn	Ograničavanje hoda sa otvaranjem
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o korišćenju	Kod primene sa koso sedišnim ventilom VZXA, SIL odobrenje prestaje da važi za ceo proizvod.
Vrsta zaštite	IP6X
Temperatura okruženja	-50 °C...100 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	253 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	EPDM
Materijal navrtke	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal amortizera	visoko legirani čelik
Materijal konektora	visokolegirani čelik, nerđajući