


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-T46-80PA

Broj dela: 8091047

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	68.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	7.65 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	10 Nm
Težina proizvoda	917 g
Kod interfejsa aktuatora	T46
Kod interfejsa motora In	80PA 80RA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen