


Priključni kabl
NEBU-LE3-K-1-N-M12G3
Broj dela: 8091515

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Odgovara standardu	Boje žica i brojevi priključaka u skladu sa EN 60947-5-2 EN 61076-2-101
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Osnovna oznaka	bez nosača natpisa
Težina proizvoda	35 g
Električni priključak 1, funkcija	Strana uređaja u polju
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabl sa utičnicom
Električni priključak 1, tehnika priključivanja	otvoreni kraj
Električni priključak 1, broj polova/žica	3
Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 2, funkcija	Strana upravljanja
Električni priključak 2, konstrukcija	okrugli
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključak
Električni priključak 2, izlaz kablova	ravno
Električni priključak 2, tehnika priključivanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj polova/žila	3
Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile	3
Električni priključak 2, vrsta pričvršćenja	Pričvršćivanje zavrtanjima
Opseg radnog pritiska DC	0 V...250 V
Napomena o opsegu radnog pritiska AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40 °C	4 A
Otpornost na udarni napon	2.5 kV
Dužina kabla	1 m
Karakteristika voda	Standardno
Uslovi provere voda	Otpornost na naizmenično savijanje: prema Festo standardu Uslovi provere na zahtev Energetski lanac: > 5 miliona ciklusa, radijus savijanja 75 mm
Radijus skretanja, fiksno postavljanje kablova	12 mm
Radijus skretanja, pokretno polaganje kablova	39 mm

Karakteristika	Vrednost
Prečnik kabla	3.8 mm
Tolerancija, prečnik kabla	0,1 mm
Struktura kabla	3 x 0,25 mm ²
Nominalni poprečni presek voda	0.25 mm ²
Vrsta zaštite	IP65 IP68 IP69K
Napomena o vrsti zaštite	u montiranom stanju
Posebne karakteristike	otporno na ulje
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Temperatura u okruženju kod pokretnog postavljanja kablova	-5 °C...70 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električna pogonska sredstva
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen bez halogena bez fosforne kiseline
Stepen zaprljanja	3
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	TPE-U(PUR)
Boja plašta kabla	sívo
Materijal kućišta	TPE-U(PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal blokade vijka	Mesíng, niklovani
Materijal utičnih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacionog omotača	PP