

Kočni otpornik CACR-LE2-240-W500

Broj dela: 8091543

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	500
Ugradni položaj	slobodna konvekција vertikalno
Energija impulsa kočionog otpornika pri 380 V	2000 Ws
Impulsna energija kočnog otpornika pri 780 V	1800 Ws
Kapacitet pr 35% ED i na 20°C	500 W
Nominalna snaga kočionog otpornika	200 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 380 V	150 W
Nominalna snaga kočionog otpornika na 780 V	120 W
Vrednost otpora	240 Ω
Dozvola	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	550 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom po izboru:
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen