

Stoper cilindar DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2

Broj dela: 8093010

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	20 mm
Prečnik klipa	32 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane Amortizer, podesiv, napred
Ugradni položaj	vertikalno
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Dizajn	Klipnjača sa preklapnom polugom
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Provera položaja preklapne poluge	za induktivne senzore
Zaštita od obrtanja/vodica	Vodeća šipka
Radni pritisak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	14 mm
Dozvoljena udarna sila na izvučenoj klipnjači	1000 N
Težina proizvoda	750 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal točkića	čelik