


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-V32-60RA

Broj dela: 8093041

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	55 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	1.03 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.5 Nm
Težina proizvoda	243 g
Kod interfejsa aktuatora	V32
Kod interfejsa motora ln	60RA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen