

Paralelni komplet EAMM-U-45-V25-38AA-63

Broj dela: 8093197

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	45
Odstojanje od sredine	63 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	3600 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Momenat inercije	4.35 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.05 Nm
Prenosivi obrtni moment	0.5 Nm
Težina proizvoda	264 g
Kod interfejsa aktuatora	V25
Kod interfejsa motora In	38AA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen