

Opciona memorijska kartica CAMC-M-MS-G32-G2

Broj dela: 8094425

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-25 °C...85 °C
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Kapacitet memorije	32 GB
Napomena o korišćenju	Uređaj je razvijen i konstruisan isključivo za industrijsku i poslovnu upotrebu. Uređaj nije dozvoljen za privatnu upotrebu.
Oblik	microSDHC
Dizajn	MLC
Klasa brzine	Class 10
Maks. brzina očitavanja	70 MB/s
Maks. brzina zapisivanja	50 MB/s
Broj ciklusa pisanja/brisanja	96 TBW