


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-T42-58AA

Broj dela: 8094935

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	43 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	8.5 Nm
Težina proizvoda	310 g
Kod interfejsa aktuatora	T42
Kod interfejsa motora ln	58AA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen