


H-šina montaža CAFM-X4-H

Broj dela: 8095158

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Širina	29 mm
Visina	4,2 mm
Dužina	169 mm
Oblik	Izvedba X4 za pričvrsnu šinu
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-40 °C...85 °C
Temperatura okruženja	-40 °C...85 °C
Težina proizvoda	38 g
Vrsta pričvršćenja	sa uskakanjem u otvor
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	visokolegirani čelik, nerđajući