


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-T46-80PB

Broj dela: 8096175

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	68.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	7.65 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	10 Nm
Težina proizvoda	923 g
Kod interfejsa aktuatora	T46
Kod interfejsa motora ln	80PB 80R
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen